

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.450 Kapmaskin C8

State: 2025-07-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.450 - Kapmaskin C8

Halvautomatisk maskin för kapning av kabel till individuellt inställbara mått.

Features

Art. nr.	AS 4050.450
Utförande	Med manöverpanel
Produktbeskrivning	Halvautomatisk maskin för kapning av kabel till individuellt inställbara mått.
Fördelar	Enkel manövrering Enkel införing av kabel Enkel öppning av matningsrullarna PC-kompatibel
Tekniska data	Enskild ledare fintrådig 0,08–10 mm ² (AWG 28 -8) Enskild ledare entrådig 0,08–2,5 mm ² (AWG 28 - 14) För trådlängd 1–99999 mm Matningshastighet 0–1,5 m/s Kontrollerbar tryckkraft av matarvalsarna Servodrivning för likström
Leveransens omfattning	Kapmaskin C8 Program på CD-ROM Anslutningskabel med kontakt
Märkspänning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Skenbar effekt	120 VA
Maskinmått	Bredd: 380 mm Höjd: 470 mm Djup: 360 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	24
Bruttovikt	24
Tullvarukod	84798997
EAN	4028177804845

Features

ECLASS 8.0

36600890