

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.508

Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4

State: 2026-04-28 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.508 - Vägghmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energieffektiva Blue e vägghmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 2500 W med integrerad e-Comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning (från 1000 W), kapslingsklass UL Type 3R/4, 12.



Features

Art. nr.	SK 3303.508
Utförande	vägghmontage
Produktbeskrivning	Energieffektiva Blue e vägghmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass UL Type 3R/4, 12.
Fördelar	Lämpad för utomhusuppställning Blue e teknologi Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kondensator med RiNano-beläggning Anslutningsklart (kontaktdon) Håltagningsmall Fastsättningsmaterial

Features

Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 0,44 kW Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,5 kW Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,23 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,32 kW
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 2,6 A Vid 60 Hz: 2,6 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 5,1 A Vid 60 Hz: 6,4 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 315 m ³ /h Innerkretslopp: 265 m ³ /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,13 Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,22
Utförande	väggmontage
Dimension	Bredd: 285 mm Höjd: 620 mm Djup: 298 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 56
Protection category NEMA	UL Type 3R UL Type 4 UL Type 12
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R-513A mängd: 0,17 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 631 CO ₂ -ekvivalent (CO ₂ e): 0,11 t
Temperaturreglering	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	-20 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C
Driftstemperatur	Kompressorkylningsläge från +10 °C omgivningstemperatur. Endast den interna fläkten är aktiv inom temperaturområdet -20 °C till +10 °C.

Features

Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Inställningsområde	20 °C...50 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,35 kW Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,41 kW Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,45 kW Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)	28 bar
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
Anmärkning om art. nr.	utan integrerad condensatavdunstning.
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	28,5 kg
Bruttovikt	38,5 kg
Tullvarukod	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivning	SK Blue e kylaggregat, väggmonterade, UL Type 3R/4, 0,44 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stålplåt, BHD: 285 x 620 x 298 mm

Approvals

Approvals	C-UL UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Explanations	Konformitetsförklaring Declaration of conformity - F-gas regulation Konformitetsförklaring UK