

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.452 Crimpmaskin L8

State: 2026-05-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.452 - Crimpmaskin L8

Elektropneumatisk avisolerings- och crimpmaskin för lösa isolerade ändhylsor.

Features

Art. nr.	AS 4050.452
Utförande	Touchscreen-display
Produktbeskrivning	Elektropneumatisk avisolerings- och krympmaskin för lösa isolerade ändhylsor.
Fördelar	Enkel manövrering Säker och smidig bearbetning av isolerade ändhylsor Ingen ställtid tack vare automatisk verktygsväxling Specialkablar kan bearbetas Enkel och smidig bestyckning Tvärsnitt identifieras automatiskt
Tekniska data	Crimpområde 0,5–2,5 mm ² (AWG 20 – 14) Crimplängd 8 mm (0,31 tum) Instickslängd 35 mm (1 378 tum) Bearbetning av ändhylsor med plastkrage i specialstorlekar är möjlig
Leveransens omfattning	Crimpmaskin L8 1 oscillerande transportör 0,5–1,5 mm ² 1 oscillerande transportör 1,5–2,5 mm ²
Observera:	Standardcrimpform trapets – fler finns på begäran
Dimension	Bredd: 390 mm Höjd: 460 mm Djup: 330 mm
Tryckluftsanslutning	5,5 bar
Märkspänning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Skenbar effekt	110 VA
Sammanpressning	Trapetscrimp
Takttid	1,5 s

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	34,6 kg
Bruttovikt	34,67 kg
Tullvarukod	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Produktbeskrivning	Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm ²