

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454 Crimpmaskin R8 E

State: 2026-07-05 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.454 - Crimpmaskin R8 E

Elektrisk avisolerings- och crimpmaskin för tejpade ändhylsor på rulle.



Features

| | |
|--------------------|---|
| Art. nr. | AS 4050.454 |
| Utförande | Touchscreen-display |
| Produktbeskrivning | Elektrisk avisolerings- och krympmaskin för tejpade ändhylsor på rulle. |
| Fördelar | Enkel manövrering Snabb justering Flexibel användning i verkstaden Snabbt byte av förbrukningsmaterial |
| Tekniska data | Ledararea 0,5–2,5 mm ² (AWG 20–14) Crimplängd 8 mm (0,31 tum) Instickslängd 40 mm (1,57 tum) |
| Observera: | Standardcrimpform trapets – fler finns på begäran |
| Dimension | Bredd: 288 mm Höjd: 230 mm Djup: 345 mm |
| Märkspänning | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Skenbar effekt | 100 VA |
| Sammanpressning | Trapetscrimp |
| Takttid | 1,8 s |
| Förpackningsenhet | 1 st. |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Nettovikt | 16 kg |
| Bruttovikt | 16 kg |
| Tullvarukod | 84798997 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |
| Produktbeskrivning | Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm ² |