

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.455 Kapmaskin C8+

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.455 - Kapmaskin C8+

Halvautomatisk maskin för kapning av kabel till individuellt inställbara mått.



## Features

Art. nr.	AS 4050.455
Utförande	Med manöverpanel Stop & Go-funktion
Produktbeskrivning	Halvautomatisk maskin för kapning av kabel till individuellt inställbara mått.
Fördelar	Användarvänlig manövrering Enkel införing av trådar Enkel öppning av matningsrullarna PC-kompatibel Kapning med gränssnitt till CAE-data möjlig Stöd för märkning av ledningar genom indikering av anslutningsdelar på displayen Enkel överföring av projekt och uppdrag till kapmaskinen C8+
Tekniska data	Enskild ledare fintrådig 0,08–10 mm <sup>2</sup> (AWG 28 -8) Enskild ledare entrådig 0,08–2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 14) För trådlängd 1–99999 mm Matningshastighet 0–1,5 m/s Kontrollerbar tryckkraft av matarvalsarna Servodrivning för likström Instickslängd 27 mm (1,06 tum)
Leveransens omfattning	Kapmaskin C8+ Anslutningskabel med kontakt Programanslutning CAE-data Installations-CD

# Features

Gränssnitt	Eplan Pro Panel CAE-data
Dimension	Bredd: 380 mm Höjd: 470 mm Djup: 360 mm
Märkspänning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
Skenbar effekt	240 VA
Takttid	2 s
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	19,74 kg
Bruttovikt	20,74 kg
Tullvarukod	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Produktbeskrivning	C8+ automatic cutter, for wires and cables up to 8 mm diameter,