

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.456 Crimpmaskin RC

State: 2026-05-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.456 - Crimpmaskin RC

Elektropneumatisk crimpmaskin med 5-dubbelt magasin för bearbetning av isolerade ändhylsor med olika tvärsnitt på rulle.



Features

Art. nr. AS 4050.456

Utförande Touchscreen-display
Val av trådtvärsnitt med pekskärm
Adaptorn kan utrustas för max. 23 000 ändhylsor

Produktbeskrivning

Fördelar Enkel manövrering
Säker och smidig bearbetning av isolerade ändhylsor
Ingen ställtid tack vare automatisk verktygsväxling
Enkel och smidig bestyckning
Ändhylsor behöver inte bytas tack vare de 5-facks magasin

Tekniska data Crimpområde 0,5–2,5 mm² (AWG 20 – 14)
Crimplängd 8 och 10 mm
Instickslängd 27 mm (1,06 tum)

Observera: Standardcrimpform trapets – fler finns på begäran

Dimension Bredd: 335 mm
Höjd: 565 mm
Djup: 485 mm

Tryckluftsanslutning 5,5 bar

Märkspänning 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Skenbar effekt 16 VA

Features

| | |
|--------------------|--|
| Sammanpressning | Trapetscrimp |
| Takttid | 2 s |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 24,8 kg |
| Bruttovikt | 25,4 kg |
| Tullvarukod | 84624900 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 17130101 |
| Produktbeskrivning | RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules |