

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.887

Cirkelgående gängfräs

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.887 - Cirkelgående gängfräs

Fräs för att göra mekaniska gängor för Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.

Features

Art. nr.	AS 4050.887
Produktbeskrivning	Fräs för att göra mekaniska gängor för Perforex bearbetningsmaskin BC och Perforex Milling Terminal MT.
Tekniska data	Skaftdiameter 12 mm Skärdiameter 10 mm Stigning 1,5 mm Flankvinkel 60° Skärlängd 20 mm Totallängd: 85 mm
För gänga	M12 - M64
Standarder	DIN 13-1 metrisk ISO-gänga
Material som kan bearbetas	Stål Rostfritt stål Aluminiumgjutgods Plast Koppar
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,124 kg
Bruttovikt	0,124 kg
Tullvarukod	82077031
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Produktbeskrivning	Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm