


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.016 Fläktmodul

State: 2025-12-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.016 - Fläktmodul för LCP Rack/Inline CW

Ökad kyleffekt. Dessutom kan redundans nås eller den elektriska effektförbrukningen minskas.



Features

Art. nr.	SK 3311.016
Produktbeskrivning	För ökad kyleffekt kan enskilda fläktmoduler monteras i efterhand i LCP:erna. Genom ytterligare integrering kan även redundans skapas eller den elektriska effektförbrukning för LCP minskas.
Fördelar	Kan anslutas under löpande drift Verktygsfritt byte av fläktmoduler
Funktion	Genom inbyggnad av fläktmoduler i en LCP ökas lufteffekten och därmed även kyleffekten för den aktuella varianten. Vid tillräcklig kyleffekt kan kompletteringen av fläktmoduler användas för utveckling av redundans. Genom komplettering i efterhand med fläktar för att överstiga det nödvändiga luftflödet kan den elektriska energiförbrukningen minskas, i och med att fläktarna arbetar med lägre varvtal. Detta minskar även aggregatets ljudnivå avsevärt.
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	1 fläktenhet EC-fläkt Anslutningsklar Inkl. fastsättningsmaterial

Features

Observera:	Standardutförande för LCP SK 3311.238/.538 (max. 30 kW) med en fläktmodul. För att den maximala kyleffekten på 30 kW ska uppnås måste kunden/serviceavdelningen installera två ytterligare fläktmoduler. Standardutförande för LCP SK 3311.268/.568 (max. 55 kW) med fyra fläktmoduler. För att den maximala kyleffekten på 55 kW ska uppnås måste kunden/serviceavdelningen installera två ytterligare fläktmoduler. Standardutförande för LCP SK 3311.148/.548 (max. 30 kW) med två fläktmoduler. För att den maximala kyleffekten på 30 kW ska uppnås måste kunden/serviceavdelningen installera två ytterligare fläktmoduler.
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	16.755
Bruttovikt	19.092
Tullvarukod	8414590099
EAN	4028177689824
EAN11 (UC)	87735
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716