

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.022 Crimpmaskin LD-I

State: 2025-12-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.022 - Crimpmaskin LD-I för Wire Terminal WT

24/36

Den elektropneumatiskt drivna avisolerings- och crimpmaskinen med dubbelt magasin används för bearbetning av lösa isolerade ändhylsor med tvärsnitt 4 till 6 mm² (AWG 12 – 10) och crimplängder mellan 10 och 12 mm. Crimpmaskinen LD-I har ett gränssnitt för kommunikation och full funktionsintegrering i Rittals helautomatiska kabelmaskin Wire Terminal.



Features

Art. nr.	AS 4051.022
Produktbeskrivning	Den elektropneumatiskt drivna avisolerings- och crimpmaskinen med dubbelt magasin används för bearbetning av lösa isolerade ändhylsor med tvärsnitt 4 till 6 mm ² (AWG 12 – 10) och crimplängder mellan 10 och 12 mm. Crimpmaskinen LD-I har ett gränssnitt för kommunikation och full funktionsintegrering i Rittals helautomatiska kabelmaskin Wire Terminal.
Fördelar	Enkel manövrering Säker och smidig bearbetning av isolerade ändhylsor Inga ställtider behövs för ändhylsor tack vare helautomatiskt dubbelt magasin för 4 och 6 mm ² Genom fullständig integrering i Wire Terminal behövs inga manuella ingrepp i kabelkontakteringen
Tekniska data	Crimpområde 4–6 mm ² (AWG 12–10) Crimplängd vid 4 mm ² : 10 mm (0,39 tum) eller 12 mm (0,47 tum) Crimplängd vid 6 mm ² : 12 mm (0,47 tum) Instickslängd 28 mm (1,10 tum) + crimplängd

Features

Observera:	Standardcrimpform trapets – fler finns på begäran För konfigurering av en egen maskinutrustning, vänligen kontakta närmaste Rittal-rådgivare.
Passar till art. nr.	4051.024 4051.036
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	40
Bruttovikt	42
Tullvarukod	84633000
EAN	4028177964426

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------