

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.222

Vibrationsmatare WT

State: 2026-05-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.222 - Vibrationsmatare WT

Vibrationsmatare WT 29 för tillförsel av lösa ändhylsor med plastkragar för tvärsnitt på 1,5 och 2,5 mm² i den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT C.



Features

Art. nr.	AS 4051.222
Utförande	Vibrationsmatare WT 29
Fördelar	Processäker tillförsel av ändhylsor Snabbare och enklare byte av förbrukningsmaterial
Tekniska data	Lämpliga för ändhylsor med längder på 8–18 mm
Leveransens omfattning	Vibrationsmatare WT 29
Användningsområden	För lösa ändhylsor med tvärsnitten 1,5 mm ² och 2,5 mm ²
Observera:	Svängtransportgrytorna och separering av åderändhylsorna är upplagda för toleransmått enligt DIN 46228-4:2019-02. Om åderändhylsorna som ska hanteras avviker från de däri definierade toleransmått, kan det behövas att en ny svängtransportgryta ska konstrueras/testas för detta ändamål och att separeringen av åderändhylsorna ska justeras.
Standarder	AEH DIN 46228
Passar till art. nr.	4051.205 4051.210
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,4 kg
Bruttovikt	0,7 kg
Tullvarukod	84799070