

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.001 Crimptång

State: 2026-05-21 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.001 - Crimptång för ändhylsor

För bearbetning av ändhylsor utan isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 1 och ändhylsor med isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 4.



Features

Art. nr.	AS 4054.001
Utförande	vinklad
Produktbeskrivning	För bearbetning av ändhylsor utan isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 1 och ändhylsor med isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 4.
Fördelar	Minimalt kraftbehov med stora ledartvärsnitt Konstant hög kvalitetspressning Märkta stansstationer för exakt bearbetning av motsvarande tvärsnitt Frikopplingsbar tvångsspärr
Material	Högklassigt särskilt verktygsstål
Ytbehandling	Matt, förkromad
Färg	Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
Sammanpressning	Fyrkantig crimp
Riktning för kabelinföring	på framsidan
Dimension	Höjd: 59 mm Längd: 198 mm
AWG	22 - 10
För tvärsnitt	0,5 - 6 mm ²

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,452 kg
Bruttovikt	0,462 kg
Tullvarukod	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeskrivning	Crimping pliers for wire end ferrules