

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.003 Crimptång

State: 2026-06-27 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.003 - Crimptång för ändhylsor

Crimptång för fyrkantig eller sexkantig pressning av ändhylsor utan isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 1 och ändhylsor med isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 4.

## Features

Art. nr.	AS 4054.003
Utförande	rak
Produktbeskrivning	För bearbetning av ändhylsor utan isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 1 och ändhylsor med isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 4.
Fördelar	Minimalt kraftbehov med stora ledartvärsnitt Konstant hög kvalitetspressning Frikopplingsbar tvångsspärr Självjusterande
Material	Högklassigt särskilt verktygsstål
Ytbehandling	Matt, förkromad
Färg	Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
Sammanpressning	Sexkantscrimpverktyg
Riktning för kabelinföring	på sidan
Dimension	Längd: 176 mm
AWG	26 - 8
För tvärsnitt	0,14 - 10 mm <sup>2</sup>
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,4 kg
Bruttovikt	0,455 kg
Tullvarukod	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168

# Features

---

ECLASS 8.0

21043811

---

Produktbeskrivning

AS crimping tool, hexagon, for cross-section 0.14 – 10 mm<sup>2</sup>