

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.030 Crimptång Flex

State: 2026-06-02 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.030 - Crimptång Flex för ändhylsor

För bearbetning av ändhylsor utan isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 1 och ändhylsor med isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 4.



Features

Art. nr.	AS 4054.030
Utförande	rak
Produktbeskrivning	För bearbetning av ändhylsor utan isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 1 och ändhylsor med isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 4.
Fördelar	Fäste för ändhylsa på framsidan eller sidan tack vare vridbart huvud Minimalt kraftbehov med stora ledartvärsnitt Konstant hög kvalitetspressning Frikopplingsbar tvångsspärr Självjusterande
Material	Högklassigt särskilt verktygsstål
Ytbehandling	Polerat, svart, matt
Färg	Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
Sammanpressning	Trapetscrimp
Riktning för kabelinföring	på framsidan och på sidan
Dimension	Längd: 180 mm
AWG	26 - 8
För tvärsnitt	0,14 - 10 mm ²
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,35 kg

Features

Bruttovikt	0,388 kg
Tullvarukod	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeskrivning	AS crimping tool for cross-section 0.14 – 10 mm ² , rotating head, trapezoidal crimp