


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4162.000 Insticksmuttrar

State: 2026-05-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4162.000 - Insticksmuttrar

För användning på skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm med avbrytningsbar införningshjälp, av zinkgjutgods.



Features

Art. nr.	TS 4162.000
Produktbeskrivning	Med avbrytbar införingsvinkel, av zinkgjutgods.
Inbyggnadsmöjligheter	På horisontell och vertikal VX-skåpprofil På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med adapterskena för VX-kompatibilitet På den horisontella TS-skåpprofilen På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled På montageskenor 23 x 23 mm På montagechassi 23 x 73 mm På montagechassi 45 x 88 mm På systemchassi 23 x 64 mm På systemchassi 23 x 73 mm På systemchassi 23 x 89 mm, rostfritt stål På skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm
Dimension	Gänga: M6
Passar för skåptyp	VX TS VX SE
Gänga	M6
Förpackningsenhet	50 st.
Nettovikt	0,45 kg

Features

Bruttovikt	0,5 kg
Tullvarukod	73181692
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Produktbeskrivning	TS Insticksmuttrar, för gänga M6
