

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.002 Luftstyrplåtar

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.002 - Luftstyrplåtar för VX IT 19"-profilskena dynamic

För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.



## Features

Art. nr.	DK 5302.002
Produktbeskrivning	För specifik ökning av en klimatanläggnings energieffektivitet.
Fördelar	Vertikal borstlist för kollisionfri avskärmning vid installerade skensystem på det yttre montageplanet.
Användningsområden	För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.
Material	Stålplåt Blindpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri Borstlist: Plast, UL 94-HB
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	2 vertikala plåtar 2 horisontella plåtar 4 borstlister 4 delar i PU-cellplats Inkl. fastsättningsmaterial

# Features

Montagekrav	<p>De vertikala plåtarna med borstlist kan monteras som avskärmning både på de främre och bakre 19"-profilskenorna.</p> <p>Montage av horisontella plåtar med borstlister är endast möjligt på de främre 19"-profilskenorna.</p> <p>De 482,6 mm (19")-montagehålen som är integrerade i tätningssytorna kan förslutas med de medföljande blindpanelerna, för installation av ytterligare utbyggnadskomponenter eller för kabelhantering. Observera produktspecifik leverans.</p>
Passar för	Bredd: = 600 mm Höjd: = 1.800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,001 kg
Bruttovikt	0,001 kg
Tullvarukod	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivning	VX IT-luftkontrollplatta, BxH: 600x1800 mm, för 19"-dynamisk