

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.044

Djupvariabel kabelanslutningsskena

State: 2026-05-23 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.044 - Djupvariabel kabelanslutningskena för VX IT, TE

För VX IT och TE. Möjliggör flexibel anpassning av längden till det aktuella fastsättningsavståndet mellan de två 19"-montageplanen.

Features

Art. nr.	DK 5302.044
Fördelar	Den djupvariabla versionen av skenorna möjliggör en flexibel anpassning av dess längd till det aktuella fastsättningsavståndet mellan de två 19"-montageprofilerna.
Användningsområden	För kabelföring på skåpramen och för dragavlastning av installerade kablar. Dessa kan fästas på avlastningsskenorna med buntband eller kardborrband. Kabelanslutningsskenorna kan hakas fast i tvärled direkt på baksidan av en 19"-montageprofil eller i skåpdjupet mellan två montageprofiler. En extra skruvkoppling fixerar enheten.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningstillbehör
Profilavstånd	350 - 550 mm
Observera:	Fastsättningsmått + 170 mm = 19"-profilavstånd för VX IT standard Fastsättningsmått + 175 mm = 19"-profilavstånd för VX IT dynamic
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,67 kg
Bruttovikt	0,687 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000322

Features

ECLASS 8.0

27400604

Produktbeskrivning

VX Kabelfästeräls325-575 mm