

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.120 Kabelraster

State: 2026-06-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.120 - Kabelraster för VX, VX IT

För kabelanslutning och -genomföring vid nätverks- och serveranvändning.



Features

Art. nr.	VX 5302.120
Fördelar	Enkelt och verktygsfritt snabbmontage. Kan även skruvas fast Integrerade multifunktionshål för infästning av kabelstyrningselement Integrerade fästhål för fixering av PDU:erna i 7 HE rastermått över ett fäste för nyckelhål
Användningsområden	För vertikal kabelhantering och dragavlastning i nätverks- och servertillämpningar
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	På VX IT ramstativ mellan tak- och golvram, omgivande I VX IT rack med 800 mm bredd går det även att skruva ihop de övre och undre djupprofilerna

Features

Montagekrav	Montaget sker över hela skåpsdjupet på ramverket med hjälp av snabbinfästning. Vid montage i 800 mm breda skåp är en extra skruvkoppling möjlig på djupprofilerna för 19"-utbyggnaden
Dimension	Bredd: 145 mm
Passar för	Skåptyp: VX VX IT Höjd: = 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,4 kg
Bruttovikt	4,56 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	83024200
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivning	Kabelkanal för VX IT, B x H: 145 x 2000 mm, RAL 9005