


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.120 Kabelraster

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.120 - Kabelraster för VX, VX IT

För kabelanslutning och -genomföring vid nätverks- och serveranvändning.



## Features

Art. nr.	VX 5302.120
Fördelar	Enkelt och verktygsfritt snabbmontage. Kan även skruvas fast Integrerade multifunktionshål för infästning av kabelstyrningselement Integrerade fästhål för fixering av PDU:erna i 7 HE rastermått över ett fäste för nyckelhål
Användningsområden	För vertikal kabelhantering och dragavlastning i nätverks- och servertillämpningar
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	På VX IT ramstativ mellan tak- och golvräm, omgivande I VX IT rack med 800 mm bredd går det även att skruva ihop de övre och undre djupprofilerna

# Features

Montagekrav	Montaget sker över hela skåpsdjupet på ramverket med hjälp av snabbinfästning. Vid montage i 800 mm breda skåp är en extra skruvkoppling möjlig på djupprofilerna för 19"-utbyggnaden
Dimension	Bredd: 145 mm
Passar för	Skåptyp: VX VX IT Höjd: = 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,4 kg
Bruttovikt	4,56 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	83024200
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivning	Kabelkanal för VX IT, B x H: 145 x 2000 mm, RAL 9005