

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



IT 5302.124

Extra fäste för profilskenor

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 5302.124 - Extra fäste för profilskenor för VX IT 19"- profilskena standard

Tilläggsmontage av profilskenor för VX IT för att motverka ojämn viktfordelning.

## Features

Art. nr.	IT 5302.124
Produktbeskrivning	Motverkar att profilskenorna blir skeva vid ojämnt fördelad last. De monteras direkt mellan profilskenan och en montageprofil på det yttersta montageplanet i VX ramkonstruktionen.
Fördelar	Kan även användas för individuell infästning vid 19"-delutbyggnad
Användningsområden	För fixering av 482,6 mm (19")-profilskenan standard på det yttre montageplanet
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,4 kg
Bruttovikt	0,533 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX IT-monteringskenor till 19"-standard, B: 800 mm