



VX_IT 5302.167 - Tvärstag för VX IT 19"-profilskenor

För djup- och breddvariabel fastsättning av profilskenor med tummått, standard, i 800 mm breda VX IT nätverks-/serverskåp.

Features

Art. nr.	VX IT 5302.167
Utförande	för VX IT 19"-profilskena standard
Produktbeskrivning	För breddvariabel fastsättning av profilskenan med tummått som standard i 800 mm breda VX IT nätverks-/serverskåp.
Fördelar	Möjlig att bygga ut symmetriskt eller asymmetriskt Mer plats för kabelhantering eller integration av en Liquid Cooling Unit (LCU) vid ensidig, asymmetrisk (på sidan) installation Optimal för integration av profilskenor (i tum) för den alternativa utbyggnaden med 21"-, 23"- eller 24"-komponenter För att öka energieffektiviteten hos integrerad klimatanpassning inomhus kan utrymmet omkring montageplanet avgränsas med luftstyrningsplåtar så att kalluften kan riktas exakt och för att frånluftströmmar ska kunna förhindras.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Belastning	4000 N
Montagekrav	Fastsättning sker direkt på ramkonstruktionen För fastskruvning av profilskenorna på tvärstagen krävs dessutom montagevinklar för VX IT 19"-profilskenor 5302169.
Passar för	Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	3,6 kg
Bruttovikt	3,82 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	14,6 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	Tvärstag, för VX IT profilskena, standard, 482,6 mm (19"), för djup- och breddvariabel fastsättning i 800 mm breda skåp