

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.200

Täckpanel, 482,6 mm (19")

State: 2026-04-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.200 - Täckpanel, 482,6 mm (19") Verktygsfri fixering

Möjliggör snabb och verktygsfri tillslutning samt termisk avskärmning av obestyckade monteringsytor i 19" 1 HE-rastermått.

Features

Art. nr.	DK 5302.200
Fördelar	Genom att kombinera flera enheter kan större områden stängas. Panel med flexibel användning för individuella krav. Kan byggas ut på båda sidor genom ytterligare paneler. Kan demonteras och återanvändas flera gånger
Material	Plast Brandklassad enligt UL 94 HB, halogenfri
Ytbehandling	Matt
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Blindpanel, 1 HE, med integrerat snabbmontage
Build-up height	1 HE
Dimension	Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter	1 HE
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,4 kg
Bruttovikt	0,605 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	1,99 KG CO2e
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000456
ECLASS 8.0	27189217
Produktbeskrivning	Ojusterad fästelement, 1 U, RAL 9005