


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.202**

**Kabelgenomföringspanel med  
borstlist**

State: 2026-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.202 - Kabelgenomföringspanel med borstlist 482,6 mm (19")

With cut-out 390 x 60 mm when using two opposite panels (2 U) or 390 x 30 mm for one panel (1 U) with brush insert.



## Features

Art. nr.	DK 5302.202
Produktbeskrivning	För bekväm, enkel kabeldragning mellan två områden som är åtskilda av en montageprofil i tummått, t.ex. mellan det främre och bakre området i 19"-montageplanet.
Fördelar	För att förstora kabelgenomföringen kan två paneler enkelt kombineras
Användningsområden	För att försluta och samtidigt dra kablar i montageområden i 1 HE, 19" montagestandard (482,6 mm)
Material	Stålplåt Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri Borstlistens fibrer: Plast PA6, halogenfri Monteringsstycke borstlist: PVC-plast, halogenhaltig
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Montagehålbild	Bredd:390 mm Höjd:30 mm
Dimension	Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter	1 HE

# Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,2 kg
Bruttovikt	0,243 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivning	Kabelinföringspanel med 482,6 mm (19"-) borstlist, 1 U, RAL 9005