

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.204**

**Montagepanel, 482,6 mm (19")**

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.204 - Montagepanel, 482,6 mm (19")

För snabb inbyggnad av mindre montageenheter inom 19"-planet som potentialsamlingsskenor, förgreningsdosor, elektriska småkomponenter etc.

## Features

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Art. nr.                       | DK 5302.204  |
| Produktbeskrivning             | För snabb inbyggnad av mindre montageenheter inom 19"-profilen, exempelvis potentialsamlingsskenor, förgreningsdosor, elektriska småkomponenter etc. Enkelt att skruva fast komponenterna i den integrerade 25 mm systemhålningen. |
| Material                       | Stålplåt   |
| Ytbehandling                   | Lackerad   |
| Width mounting surface         | 450 mm   |
| Inbyggnadsmått                 | Installation depth for components: 430 mm  |
| Höjdenerheter                  | 1 HE   |
| Inbyggnadshöjd för komponenter | 1 HE   |
| Förpackningsenhet              | 1 st.  |
| Nettovikt                      | 0,35 kg  |
| Bruttovikt                     | 0,365 kg   |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 1,4 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Information om PCF-klass       | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat  |
| Tullvarukod                    | 94039910   |
| ETIM 9                         | EC002620   |
| ECLASS 8.0                     | 27189261   |
| Produktbeskrivning             | Mounting panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005   |