

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.204

Montagepanel, 482,6 mm (19")

State: 2026-04-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.204 - Montagepanel, 482,6 mm (19")

För snabb inbyggnad av mindre montageenheter inom 19"-planet som potentialsamlingsskenor, förgreningsdosor, elektriska småkomponenter etc.

Features

Art. nr.	DK 5302.204
Produktbeskrivning	För snabb inbyggnad av mindre montageenheter inom 19"-profilen, exempelvis potentialsamlingsskenor, förgreningsdosor, elektriska småkomponenter etc. Enkelt att skruva fast komponenterna i den integrerade 25 mm systemhålningen.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Width mounting surface	450 mm
Inbyggnadsmått	Installation depth for components: 430 mm
Höjdenheter	1 HE
Inbyggnadshöjd för komponenter	1 HE
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,35 kg
Bruttovikt	0,365 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	Mounting panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005