

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5303.154

## Nätverks-/serverskåp VX IT

State: 2026-05-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5303.154 - Nätverks-/serverskåp VX IT med glasdörr, förmonterad, med 19"-profilskenor, standard

VX IT nätverks-/serverskåp, slutet, för direkt skåpsanpassad klimatisering. Ändamålsenlig utrustning och förmontage ingår. 19" inre utbyggnad med 19"-profilskenor i utförande Standard, med olika måttutföranden.



## Features

Art. nr.	VX 5303.154
Material	Stålplåt Aluminium Plast Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm Framdörr: aluminium, 1,25 mm Bakdörr: stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: Lackerad Bakdörr och tak: doppgrundade, pulverlackerade Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
General colour	RAL 7035
Färg	Skåpram, bakdörr och tak: RAL 7035 Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005 Inre utbyggnad, sockel: RAL 9005 Handtag och gångjärn: RAL 9005

# Features

Leveransens omfattning	Skåpstomme VX med dörrar och takplåt Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E 482,6 mm (19")-profilskenor Sidogavlar, 1-delade, skruvbara Takplåt, flerdelad, med kabelinmatning i djupled på sidan, på båda sidor, förberedd för fläktplåt Bottenplåt monterad som täckplåt på framsidan Sockelsystem VX, 100 mm, ventilerade Hörndelar och täckplåtar, på sidan, fastskruvade Täckplåtar för fram- och baksida samt hörn- och ihopbyggnadsskydd medföljer 4 nivåfötter M12 inkl. sockeladapter (medföljer) Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag. 12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer) 25 torxskravar, ledande (medföljer) 4 kombiskenor för inre och yttre montageplan, passar skåpdjupet (medföljer) 10 kabelföringsbyglar, metall, 125×65 mm (medföljer) IPPC-pall Bottenmodul monterad som täckplåt på framsidan, djup 175 mm Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 1.200 mm Djup: 800 mm
Höjdenheter	24 HE
Höjdenheter	24 HE
Höjd inkl. sockel	1 300 mm
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak	150 mm / 130 mm
Installation position in 19" area	framtill och baktill
Profilavstånd (vid leverans)	520 mm
19"-fastsättning	fastskruvad vid tvärstaget upptill och nedtill

# Features

Utförande	förmonterat
Utförande tak	flerdelad, med kabelinmatning i djupled på sidan, på båda sidor, förberedd för fläktplåt
Design av bakre dörr	Stålplåtsdörr, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Design av främre dörr	Glasdörr, aluminium, sluten, 1-delad, 180°-gångjärn
Utförande profilskenor	19"-profilskenor, standard i VX IT
Utförande golv	Bottenplåt monterad som täckplåt på framsidan
Utförande 19"-plan	fram till och baktill
Utförande position profilskenor	19"-plan fram till och baktill
Belastning	8 000 N
Max. belastningsförmåga (statisk) per skåp UL 2416	8 000 N
IK-kod	IK08
Observera:	Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	109 kg
Bruttovikt	119,4 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	293,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	VX IT, solid, förkonf., 19"-standard monteringsvinklar, RAL7035, WHD800x1300x800mm, 24U

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Negative Certificate Ytbehandling
Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK

---