

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3334.660 Chiller TopTherm

State: 2026-05-29 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3334.660 - Chiller TopTherm 1 - 4 kW

TopTherm chiller finns som takpåbyggnad eller fristående varianter och är flexibla och kompakta. De ger en central och sparsam kylning av kylvätskan som försörjer bl.a. luft/vatten värmeväxlare. Kondensator med nanobeläggning är standard.

## Features

Art. nr.	SK 3334.660
Utförande	Kompakt och modulär uppbyggnad av kyltekniska komponenter Cirkulationspump
Fördelar	Exakt temperatur genom mikroprocessorreglerad teknik Felmeddelande med potentialfri kontakt Kan användas i alla länder tack vare utförande med dubbel frekvens
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kondensator med RiNano-beläggning Komplett anslutningsklar enhet Flerspråkig dokumentation inkl. funktionsschema och ritningar
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 44 (elkomponenter)
Total kyleffekt Tw10 / Tu32	Kyleffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 4,8 kW Kyleffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 5,2 kW
Total kyleffekt Tw18 / Tu32	Kyleffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 6,1 kW Kyleffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 6,6 kW
Lufteffekt (friblåsande)	Vid 50 Hz: 2.200 m <sup>3</sup> /h Vid 60 Hz: 2.500 m <sup>3</sup> /h
Märkspänning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Dimension	Bredd: 605 mm Höjd: 1.034 mm Djup: 645 mm
Anmärkning om art. nr.	Till 3334.660 behövs 2 metallfilter
Temperaturreglering	Microcontroller-reglering (fabriksinställning +20 °C)
Driftstemperatur	10 °C...43 °C

# Features

Driftstemperatur kylmedium	10 °C: 30 °C
Temperaturhysteres	± 2 K
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R134a mängd: 2,2 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430 CO2-ekvivalent (CO2e): 3,15 t
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 3,98 kW Vid 60 Hz: 5,32 kW
Märkström max.	Vid 50 Hz: 8,2 A Vid 60 Hz: 8,5 A
Vattenkretslopp	öppen
Vattenanslutningar	G ¾" IG
Antal köldmediekretsar	1
Tank	Material: Plast PP Volym: 30 l
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	125 kg
Bruttovikt	142 kg
Tullvarukod	84186900
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713
Produktbeskrivning	SK TopTherm chiller, fristående, 6,1/6,6 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 602x1050x645 mm med integrerad tank

# Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------