

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.675

Hyllplan, utdragbart

State: 2026-05-30 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.675 - Hyllplan, utdragbart för VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

För montage mellan två 19"-profilskenor.



Features

Art. nr.	DK 5501.675
Produktbeskrivning	För montage mellan två 19"-fastsättningsplan, på 19"-profilskenor eller 19"-montageramar.
Fördelar	Verktogsfritt, tidssparande enmansmontage från skåpets framsida Självfixerande Helt utdragbar
Användningsområden	Djupvariabel för anpassning till individuella profilavstånd
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Hyllplan: Lackerade Teleskopskenor/inbyggnadssats: förzinkad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Hålade hyllplan Teleskopskenor med inbyggnadssats Inkl. fastsättningsmaterial
Användningsområden	Vid större planavstånd måste det förmonterade planavståndet minskas, belastningsförmåga 50 kg.
Belastning	50 kg
Dimension	Bredd: 419 mm Djup: 500 mm

Features

Passar för	Skåptyp: VX IT TS IT TE TX CableNet
Profilavstånd	400 - 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	5,9 kg
Bruttovikt	6,14 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	23,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Hyllplan, BHD: 419x1 HEx500 mm 50 kg, profilavstånd: 400-600 mm utdragbart, RAL9005