

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.695

Hyllplan, fast inbygggnad

State: 2026-06-12 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.695 - Hyllplan, fast inbyggnad för VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

För fast inbyggnad mellan två 19"-profilskenor.



Features

Art. nr.	DK 5501.695
Fördelar	Verktøysfritt, tidssparande enmansmontage
Användningsområden	Djupvariabel för anpassning till individuella profilavstånd
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	19" (482,6 mm) – L-profilskenor fram- och baktill 19" (482,6 mm) – monterageram fram- och baktill
Användningsområden	Vid större planavstånd måste det förmonterade planavståndet minskas, belastningsförmåga 100 kg.
Belastning	100 kg
Dimension	Bredd: 484 mm
Passar för	Skåptyp: VX IT TS IT TE
Profilavstånd	400 - 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	5,427 kg
Bruttovikt	5,73 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Hyllplan, BxH: 484 mm x 1 HE, 100 kg, profilavstånd: 400-600 mm djupvariabel, RAL9005