Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.705

Hyllplan, fast inbyggnad

State: 2026-11-19 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.705 - Hyllplan, fast inbyggnad för VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

För fast inbyggnad mellan två 19"-profilskenor.





Features

Art. nr.	DK 5501.705
Fördelar	Verktygsfritt, tidssparande enmansmontage
Användningsområden	Djupvariabel för anpassning till individuella profilavstånd
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	19” (482,6 mm) – L-profilskenor fram- och baktill 19” (482,6 mm) – montageram fram- och baktill
Belastning	100 kg
Dimension	Bredd: 484 mm
Passar för	Skåptyp: VX IT TS IT TE
Profilavstånd	600 - 900 mm
Höjdenheter	1 HE
Förpackningsenhet	1 st.

© Rittal 2026

Features

Nettovikt	7,6 kg
Bruttovikt	8,49 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Hyllplan, BxH: 484 mm x 1 HE, 100 kg, profilavstånd: 600-900 mm djupvariabel, RAL9005