

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.885

Luftstyrplåtar för TS IT 19"- montageram

State: 2026-05-28 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.885 - Luftstyrplåtar för TS IT 19"-montageram

För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.



Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | DK 5501.885 |
| Produktbeskrivning | Med omlöpande borstlist för kollisionsfri avskärmning vid installerade skensystem på den yttre montageprofilen. |
| Användningsområden | För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system. |
| Material | Stålplåt Blindpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri Borstlist: Plast, UL 94-HB |
| Ytbehandling | Lackerad |
| Färg | RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | 2 vertikala plåtar 2 horisontella plåtar 4 borstlistor Inkl. fastsättningsmaterial 2 blindpanel, 3 HE |
| Montagekrav | De vertikala och horisontella plåtarna med borstlist kan monteras som avskärmning både på den främre och bakre 19"-montageramen |
| Passar för | Bredd: 800 mm Höjd: 1.800 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Nettovikt | 5,5 kg |
| Bruttovikt | 6 kg |
| Tullvarukod | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Produktbeskrivning | DK Lufledningsplåtar, BxH: 800x1800 mm för TS IT 482.6 mm (19") montageramar |