

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.885

**Luftstyrplåtar för TS IT 19"-
montageram**

State: 2026-04-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.885 - Luftstyrplåtar för TS IT 19"-montageram

För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.



Features

Art. nr.	DK 5501.885
Produktbeskrivning	Med omlöpande borstlist för kollisionsfri avskärmning vid installerade skensystem på den yttre montageprofilen.
Användningsområden	För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.
Material	Stålplåt Blindpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri Borstlist: Plast, UL 94-HB
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	2 vertikala plåtar 2 horisontella plåtar 4 borstlistor Inkl. fastsättningsmaterial 2 blindpanel, 3 HE
Montagekrav	De vertikala och horisontella plåtarna med borstlist kan monteras som avskärmning både på den främre och bakre 19"-montageramen
Passar för	Bredd: 800 mm Höjd: 1.800 mm
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	5,5 kg
Bruttovikt	6 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivning	DK Lufledningsplåtar, BxH: 800x1800 mm för TS IT 482.6 mm (19") montageramar