


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3561.000 Plattklämmor

State: 2026-07-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3561.000 - Plattklämmor

För borrhingsfri anslutning av laminerade kopparskenor.

Features

Art. nr.	SV 3561.000
Produktbeskrivning	För borrhingsfri anslutning av laminerade kopparskenor.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad, passiverad
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	34 x 10 mm
Passar för samlingsskenor	60 × 10
Passar för samlingsskenor	Samlingsskena E-Cu
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	1,101 kg
Bruttovikt	1,173 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivning	SV Plattklämmor, för laminerade kopparskenor, klämutrymme BH: 34x10 mm för samlingsskenor BH: 60x10 mm

Approvals

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK