

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.000

Optipanel

State: 2026-05-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.000 - Optipanel

Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning. För mindre paneler och styrlösningar. Extremt smal design, tar knappt upp mer plats än inbyggnaderna.



Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | CP 6380.000 |
| Utförande | Bärarmsanslutning, rektangulär 120 x 65 mm |
| Fördelar | Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning. Låg vikt vid hög stabilitet Kompatibel med alla Rittal golv- och bärarmssystem |
| Material | Skåp: Strängpressad aluminiumprofil Hörnstycken: Zinkgjutgods Skyddshörn: Plast |
| General colour | Natureloxerad |
| Färg | Skåp: Natureloxerade Hörnstycken: RAL 7035 Skyddshörn: Liknar RAL 7024 |
| Leveransens omfattning | Skåp med gångjärnsförsett bakstycke Inkl. tätningar |
| Dimension | Bredd: 526,6 mm Höjd: 354,3 mm Djup: 110 mm |
| Montagedjup | 100 mm |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 65 |
| Passar för frontplåtsbredd | 482,6 mm |
| Passar för frontplåtshöjd | 310,3 mm |
| Utförande | Serviceåtkomst bakifrån |
| Observera: | Det går att byta bärarmsanslutning genom att vrida på lådan 3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plasthandtag och T-handtag, utförande C Gångjärn på bakstycket på den längsta skåpsida |
| Grundmaterial | Aluminium |
| Lås | Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 2 Låsinsats: 3 mm dubbellås |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 5,86 kg |
| Bruttovikt | 6,168 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Produktbeskrivning | CP Optipanel, för frontplåt BH 482,6x310,3 mm installationsdjup 100 mm Strängpressad aluminiumprofil, bärarmsanslutning 120x65 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |