Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.040

Optipanel

State: 2026-11-01 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6380.040 - Optipanel

Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning. För mindre paneler och styrlösningar. Extremt smal design, tar knappt upp mer plats än inbyggnaderna.





Features

Art. nr.	CP 6380.040
Utförande	Bärarmsanslutning, rektangulär 120 x 65 mm
Fördelar	Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning. Låg vikt vid hög stabilitet Kompatibel med alla Rittal golv- och bärarmssystem
Material	Skåp: Strängpressad aluminiumprofil Hörnstycken: Zinkgjutgods Skyddshörn: Plast
General colour	Natureloxerad
Färg	Skåp: Natureloxerade Hörnstycken: RAL 7035 Skyddshörn: Liknar RAL 7024
Leveransens omfattning	Skåp med gångjärnsförsett bakstycke Inkl. tätningar
Dimension	Bredd: 526,6 mm Höjd: 398,8 mm Djup: 110 mm
Montagedjup	100 mm

© Rittal 2026

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 65
Passar för frontplåtsbredd	482,6 mm
Passar för frontplåtshöjd	354,8 mm
Utförande	Serviceåtkomst bakifrån
Observera:	Det går att byta bärarmsanslutning genom att vrida på lådan 3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plasthandtag och T-handtag, utförande C Gångjärn på bakstycket på den längsta skåpsida
Grundmaterial	Aluminium
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 2 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6,069 kg
Bruttovikt	6,388 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivning	CP Optipanel, för frontplåt BH 482,6x354,8 mm installationsdjup 100 mm Strängpressad aluminiumprofil, bärarmsanslutning 120x65 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK