

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6450.020 TFT-skärm

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.020 - TFT-skärm

Inbyggnadsvarianter för ytor och manöverlådor.

## Features

Art. nr.	SM 6450.020
Utförande	utan pekskärm
Produktbeskrivning	Inbyggnadsvarianter för ytor och manöverlådor.
Fördelar	Högvärdigt industriutförande Reducerade montagekostnader på grund av den integrerade frontramen Ingen extra ventilation nödvändig Mycket litet inbyggnadsdjup (45 mm)
Material	Frontram: Aluminium
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Packning Sexkantsmuttrar (för inbyggnad i ytor). VGA-kabel Gängbult M5, för montage på baksidan Touchvarianter dessutom med integrerad anslutningskabel och drivrutin på CD-ROM Med antireflexbehandlad skyddsglasskiva.
Dimension	Bredd: 482,6 mm Höjd: 354,8 mm
Gränssnitt	VGA (D-SUB HD 15-polig) DVI-D
Driftstemperatur	0 °C...50 °C
Förvaringstemperatur	-30 °C...85 °C
Anmärkning om art. nr.	Ytterligare utföranden som resistiv pekskärm med seriellt gränssnitt eller USB-gränssnitt.
Displayens ljusstyrka	350 cd/m <sup>2</sup>

# Features

Kontrastförhållande	1000 : 1
Diagonal	17"
Drifttid	50 000 h
On Screen Display (OSD)	Manöverknappar på baksidan
Reading angle left/right	85 °
Upplösning display	1280 x 1024 pixel
Märkeffekt Pel	vid DC: 20 W
H-Sync. (min./max.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Antal färger	16,7
Upplösning Controller	VGA SVGA XGA SXGA
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6,897 kg
Bruttovikt	7,26 kg
Tullvarukod	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Produktbeskrivning	SM TFT-skärm, 17"

# Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------