

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.318 Gängningsalternativ

State: 2025-04-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.318 - Gängningsalternativ för Perforex LC 3030

Gängningsoption för Perforex lasercentral LC med gängborr inkl. spänneheter för M3 – M10.



Features

Art. nr.	AS 4050.318
Utförande	Medåkande verktygsmagasin med 6 magasinplatser Verktygshållare Extra drivenhet
Produktbeskrivning	Option för gängskärning vid stansning av hål med Perforex lasercenter LC.
Fördelar	Bearbetning av projekt med gänghål möjlig Snabb, automatisk omkoppling från laserfunktion till gängningsfunktion genom utbyte till ett ytterligare bearbetningshuvud
Leveransens omfattning	Gängborr Inkl. spänneheter för M3 – M10
Bearbetningsbar höjd (max.)	600 mm
Materialtjocklek	5 mm
Passar till art. nr.	4050330
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	78
Bruttovikt	78
Tullvarukod	84669360
EAN	4028177806658
ECLASS 8.0	36600890