

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.418

## Kapmaskin Secarex AC 18

State: 2026-04-25 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.418 - Kapmaskin Secarex AC 18

Snabb, exakt och ergonomisk tillskärning av ledningskanaler, kabelkanalslock och profilskenor med den delvis automatiserade kapmaskinen Secarex AC 18.



## Features

Art. nr.	AS 4050.418
Utförande	Modern manöverlösning med 18,5" bildskärm, industri-PC med i3-processor samt tangentbord med styrkula Tekniska ändringar förbehålles
Produktbeskrivning	Delvis automatiserad tillskärning av kabelkanaler, kabelkanalslock och profilskenor, särskilt vid tillverkning av enskilda produkter eller mindre serier. Kapmaskin Secarex AC 18 kapningscentral kan som tillval förse med ett lådsystem på vänster sida av anläggningen och/eller ett förvaringssystem på höger sida av anläggningen. Om fler profilskenor ska bearbetas utöver standard, kan produkten som tillval beställas som växlingssystem (4050.491).
Fördelar	Snabbt, exakt och tillförlitligt arbete Enkel hantering Användarvänlig och säker manövrering Extra låga kapningskostnader tack vare optimering av kapningsprocess Avsevärd tidsbesparing jämfört med manuell tillskärning Rena snittytor tack vare högeffektiva verktyg utan spånbildning Automatisk frikörning av anslaget vid skärning Snittet kan kontrolleras genom en glasruta Fem storlekar av DIN-skenor i samma verktyg
Leveransens omfattning	Secarex AC 18 Etikettskrivare Manöverenhet

# Features

Material som kan bearbetas	Stål Aluminium Koppar Plast
Maskinalternativ	Lådsystem 4050.441 Förvaringssystem 4050.442
Säkerhet	Säker tvåhandsmanövrering
Gränssnitt	Anslutning till olika CAD-system Dataimport från Eplan Pro Panel Perforex verkstadsprogrammering
Observera:	Tekniska ändringar förbehålles
Uppställningsyta	Bredd: 4.010 mm Höjd: 1.785 mm Djup: 870 mm
Tryckluftsanslutning	6 bar
Max. bearbetningsbar höjd kabelkanal	100 mm
Max. bearbetningsbar bredd kabelkanal	125 mm
Min. bearbetningsbar bredd kabelkanal	15 mm
Styrspänning (DC)	24 V
Märkeffekt	1,5 kW
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 16 A
Märkspänning	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Typ av profilskena	C-profilskenor 30/15 (enligt EN 60 715) Toppskenor NS 15 (enligt EN 60 715) Toppskenor NS 35/15 (enligt EN 60 715) Toppskenor NS 35/7,5 (enligt EN 60 715) Strömskenor NLS-CU 3/10
För vägg tjocklek (max.)	2,5 mm
Förpackningsenhet	1 st.

# Features

Nettovikt	515 kg
Bruttovikt	590 kg
Tullvarukod	84623290
ECLASS 8.0	36629090
Produktbeskrivning	Partially automated cutting of wiring ducts, cable duct covers and support rails to the required size, especially for one-off and small-scale production.