

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454 Crimpmaskin R8 E

State: 2026-06-10 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.454 - Crimpmaskin R8 E

Elektrisk avisolerings- och crimpmaskin för tejpade ändhylsor på rulle.



Features

Art. nr.	AS 4050.454
Utförande	Touchscreen-display
Produktbeskrivning	Elektrisk avisolerings- och krympmaskin för tejpade ändhylsor på rulle.
Fördelar	Enkel manövrering Snabb justering Flexibel användning i verkstaden Snabbt byte av förbrukningsmaterial
Tekniska data	Crimpområde 0,5–2,5 mm ² (AWG 20 – 14) Crimplängd 8 mm (0,31 tum) Instickslängd 40 mm (1,57 tum)
Observera:	Standardcrimpform trapets – fler finns på begäran
Dimension	Bredd: 288 mm Höjd: 230 mm Djup: 345 mm
Märkspänning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Skenbar effekt	100 VA
Sammanpressning	Trapetscrimp
Takttid	1,8 s
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	16 kg
Bruttovikt	16 kg
Tullvarukod	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Produktbeskrivning	Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm ²