

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.456 Crimpmaskin RC

State: 2026-07-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.456 - Crimpmaskin RC

Elektropneumatisk crimpmaskin med 5-dubbelt magasin för bearbetning av isolerade ändhylsor med olika tvärsnitt på rulle.



## Features

---

Art. nr. AS 4050.456

---

Utförande Touchscreen-display  
Val av trådtvärsnitt med pekskärm  
Adaptern kan utrustas för max. 23 000 ändhylsor

---

Produktbeskrivning

---

Fördelar Enkel manövrering  
Säker och smidig bearbetning av isolerade ändhylsor  
Ingen ställtid tack vare automatisk verktygsväxling  
Enkel och smidig bestyckning  
Ändhylsor behöver inte bytas tack vare de 5-facks magasin

---

Tekniska data Ledararea 0,5–2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20–14)  
Crimplängd 8 och 10 mm  
Instickslängd 27 mm (1,06 tum)

---

Observera: Standardcrimpform trapets – fler finns på begäran

---

Dimension Bredd: 335 mm  
Höjd: 565 mm  
Djup: 485 mm

---

Tryckluftanslutning 5,5 bar

---

Märkspänning 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

---

Skenbar effekt 16 VA

---

# Features

Sammanpressning	Trapetscrimp
Takttid	2 s
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	24,8 kg
Bruttovikt	25,4 kg
Tullvarukod	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Produktbeskrivning	RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules