



DK 7010.150 - Sensorer för CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Differenstrycksensorn mäter lufttrycket i två punkter och visar tryckskillnaden mellan de båda mätpunkterna.

Features

Art. nr.	DK 7010.150
Utförande	Differenstrycksensor
Fördelar	Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Användningsområden	Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik. Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
Funktion	Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit, PDU eller via IoT-gränssnittet Differenstrycksensorn mäter lufttrycket på två punkter i rummet och visar tryckskillnaden mellan de båda mätpunkterna De två punkterna i rummet definieras med hjälp av en smal slang som ansluts till sensorn
Material	Plast
Ytbehandling	Front: Slät Material: Struktur
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Sensor Montageplåt Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutning till CAN-Bus	Direkt
Gränssnitt	2 x RJ45 CAN-Bus
Dimension	Bredd: 110 mm Höjd: 30 mm Djup: 40 mm
Driftstemperatur	0 °C...45 °C

Features

Luftfuktighet (ej kondenserande)	0...95 %
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,333 kg
Bruttovikt	0,383 kg
Tullvarukod	85319000
Produktbeskrivning	Differenstrycksensor, för anslutning till CMC III Processing Unit, BHD: 110 x 30 x 40 mm, hus: RAL 7035, front: RAL 9005

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring