

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.123

## Wire Station WS 540

State: 2026-06-30 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.123 - Wire Station WS 540

Mobil arbetsplats för kablage som kan justeras i höjdlöd och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete inom trådbearbetning.



## Features

Art. nr.	AS 4051.123
Utförande	USA-version
Produktbeskrivning	Mobil arbetsplats för kablage som kan justeras i höjdlöd och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete inom trådbearbetning.
Fördelar	<p>Bord för optimal arbetshöjd som kan justeras elektriskt, kan ställas in mellan 710 och 1250 mm</p> <p>Multiplexbänkskiva, tvättbar och reptålig</p> <p>Perfekt lösning i kombination med kapnings- och crimpmaskiner samt användning av färdigmonterade trådar genom Wire Terminal</p> <p>Integrerad måttskala för snabb mätning för hand</p> <p>Förberedd för montage av en skärm för bearbetning av trådarna med Eplan Smart Wiring</p> <p>Kan byggas ut med avlastningshyllor för trådkartonger, trådrullar samt hållare för verktyg och smådelar</p> <p>Flexibel användning i verkstaden genom gummerade löphjul</p> <p>Låda med Shadowboard förberedd för verktyg</p>
Leveransens omfattning	<p>Installationsbord med elektrisk höjdställning</p> <p>Anslutningskabel, 7 m</p> <p>Grenuttag med sju uttag, med vippströmställare</p>
Montagekrav	Den vertikala profilskenan, art.nr 4051.106, behövs för tillbehör som t.ex. lådhållare, magasinållare osv.
Inspänning:	110 V AC, 60 Hz

# Features

---

Mått	Bredd: 900 mm Höjd: 1.350 mm Djup: 781 mm
Arbetshöjd	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Yes
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	95 kg
Bruttovikt	106 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000348
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100208
Produktbeskrivning	Mobil ledningsarbetsstation för 110 Volt och 60 Hz. Elektriskt inställbar i höjdlöd och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete vid bla.kabeldragning.

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------