

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.130 Wire Station WS 540

State: 2026-07-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.130 - Wire Station WS 540

Mobil arbetsplats för kablage som kan justeras i höjdlöd och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete inom trådbearbetning.

Features

Art. nr.	AS 4051.130
Utförande	Basic Edition
Produktbeskrivning	Mobil arbetsplats för kablage som kan justeras i höjdlöd och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete inom trådbearbetning.
Fördelar	<p>Bord för optimal arbetshöjd som kan justeras elektriskt, kan ställas in mellan 710 och 1250 mm</p> <p>Multiplexbänkskiva, tvättbar och reptålig</p> <p>Perfekt lösning i kombination med kapnings- och crimpmaskiner samt användning av färdigmonterade trådar genom Wire Terminal</p> <p>Integrerad måttkala för snabb mätning för hand</p> <p>Förberedd för montage av en skärm för bearbetning av trådarna med Eplan Smart Wiring</p> <p>Kan byggas ut med avlastningshyllor för trådkartonger, trådrullar samt hållare för verktyg och smådelar</p> <p>Flexibel användning i verkstaden genom gummerade löphjul</p> <p>Låda med Shadowboard förberedd för verktyg</p>

Features

Leveransens omfattning	Installationsbord med elektrisk höjdinställning Anslutningskabel, 7 m Grenuttag med sju uttag, med vippströmställare 1 Wire Station WS 540 2 avlastningshyllor 1 arbetslampa, LED 2 fästprofiler, vertikala 1 boxhållare 2 adaptervinklar 1 universellt förvaringsfack 1 uttagslist, med 5 uttag 1 avfallsbehållare 4 kabelpakethållare, vänster 4 kabelpakethållare, höger 1 kabelringhållare, vänster 1 kabelringhållare, höger
Montagekrav	Den vertikala profilskenan, art.nr 4051.106, behövs för tillbehör som t.ex. lådhållare, magasinshållare osv.
Inspänning:	230 V AC, 50 Hz
Arbetshöjd	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Yes
Användningsområden	För manuell kabelbearbetning
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	157 kg
Bruttovikt	218,3 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Features

Produktbeskrivning

Mobil arbetsplats som kan justeras i höjdlöd och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete vid bla.kabeldragning. Detta utförande är också utrustat med förvaringsmöjligheter för trådpaket och trådrullar, samt en arbetsplatsbelysning och en uttagslist. Lådutdrag med Shadowboard säkerställer en prydlig arbetsplats med sina förberedda förvaringsutrymmen.

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring