

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.130 CMC III sensorer

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.130 - CMC III sensorer

CMC III vandalismsensor



Features

Art. nr.	DK 7030.130
Utförande	Vandalismsensor
Produktbeskrivning	CMC III-sensorerna används för att övervaka den fysiska omgivningen och ansluts med en CAN-Bus-kabel RJ45 direkt till PU. Sensorerna kan sedan förbindas i en seriebuss.
Fördelar	Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Användningsområden	Övervakning av skåp inom IT, industri och byggt teknik. Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
Funktion	Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit eller via IoT-gränssnittet CMC III vandalismsensor övervakar de tre axlarna x, y och z och den dragkraft de utsätts för (g-kraft) Sensorn monteras på skåpsramen och de vibrationer skåpet utsätts för överförs till sensorn
Material	Plast Front: Slät Material: Struktur
Färg	Front: RAL 9005 Skåp: RAL 7035
Leveransens omfattning	Sensor Montageplåt Inkl. fastsättningsmaterial Vandalismsensor

Features

Anslutning till CAN-Bus	Direkt
Gränssnitt	2 x RJ45 CAN-Bus
Antal deltagare per IoT-gränssnitt (max.)	32
Antal deltagare PU compact (max.)	4
Antal deltagare PU (max.)	32
Antal deltagare PDU (max)	16
Mätmetod	Accelerationsmätning
Dimension	Bredd: 80 mm Höjd: 30 mm Djup: 40 mm
Driftstemperatur	0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	5...95 %
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,108 kg
Bruttovikt	0,193 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	0,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivning	DK CMC III Vandalism sensor, BHD: 80x28x40 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring