

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.132 Wire Station WS 540

State: 2026-04-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.132 - Wire Station WS 540

Mobil arbetsplats för kablage som kan justeras i höjdlöd och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete inom trådbearbetning.



Features

Art. nr.	AS 4051.132
Utförande	Wire Terminal Edition
Produktbeskrivning	Mobil arbetsplats för kablage som kan justeras i höjdlöd och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete inom trådbearbetning.
Fördelar	<p>Bord för optimal arbetshöjd som kan justeras elektriskt, kan ställas in mellan 710 och 1250 mm</p> <p>Multiplexbänkskiva, tvättbar och reptålig</p> <p>Perfekt lösning i kombination med kapnings- och crimpmaskiner samt användning av färdigmonterade trådar genom Wire Terminal</p> <p>Integrerad måttkala för snabb mätning för hand</p> <p>Förberedd för montage av en skärm för bearbetning av trådarna med Eplan Smart Wiring</p> <p>Kan byggas ut med avlastningshyllor för trådkartonger, trådrullar samt hållare för verktyg och smådelar</p> <p>Flexibel användning i verkstaden genom gummerade löphjul</p> <p>Låda med Shadowboard förberedd för verktyg</p>

Features

Leveransens omfattning	Installationsbord med elektrisk höjdinställning Anslutningskabel, 7 m Grenuttag med sju uttag, med vippströmställare 1 Wire Station WS 540 2 avlastningshyllor 1 apparatadapter, vänster 1 monitorfäste 1 arbetslampa, LED 4 fästprofiler, vertikala 4 adaptervinklar 1 Mini PC-hållare 1 magasinållare 1 uttagslist, med 5 uttag 1 avfallsbehållare 1 kabelpakethållare, vänster 1 kabelpakethållare, höger 1 kabelringhållare, vänster 1 kabelringhållare, höger 1 kabelstyrning stag, vertikalt
Montagekrav	Den vertikala profilskenan, art.nr 4051.106, behövs för tillbehör som t.ex. lådhållare, magasinållare osv.
Inspänning:	230 V AC, 50 Hz
Arbetshöjd	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Yes
Användningsområden	För användning tillsammans med Rittal Wire Terminal WT
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	173,8 kg
Bruttovikt	242,3 kg
Tullvarukod	84571090
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Features

Produktbeskrivning

Mobil arbetsplats som kan justeras i höjdlöd och användas flexibelt i verkstaden. Möjliggör ergonomiskt och avslappnat arbete vid bla.kabeldragning. Detta utförande är utrustat med integrerade magasinåållare, apparatådaptrar för automatiska kapmaskiner och ett skrivarsystem för märkning. En LED-arbetsbelysning och en uttagslist ingår också. Den intelligenta trådmataren och trådpakethåållaren ingår i leveransen. Tillvalet skärmfåaste är idealiskt för visning och redigering av kabellistor.

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring