

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.008 Crimptång

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.008 - Crimptång för ändhylsor

För bearbetning av ändhylsor utan isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 1 och ändhylsor med isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 4.



Features

Art. nr.	AS 4054.008
Utförande	rak
Produktbeskrivning	För bearbetning av ändhylsor utan isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 1 och ändhylsor med isoleringskrage motsvarande DIN 46228 del 4.
Fördelar	Minimalt kraftbehov med stora ledartvärsnitt Konstant hög kvalitetspressning Märkta stansstationer för exakt bearbetning av motsvarande tvärsnitt Frikopplingsbar tvångsspärr
Material	Högklassigt särskilt verktygsstål
Ytbehandling	Matt, förkromad
Färg	Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
Sammanpressning	WM-crimp
Riktning för kabelinföring	på sidan
Dimension	Höjd: 68 mm Längd: 256 mm
AWG	2 - 1
För tvärsnitt	35 - 50 mm ²
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	0,64 kg
Bruttovikt	0,69 kg
Tullvarukod	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeskrivning	Crimping pliers for wire end ferrules
