

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.080

**Manuell hydraulstanssats M16–
M40**

State: 2026-05-21 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.080 - Manuell hydraulstanssats M16–M40

Manuell hydraulstans i praktisk sats med plåtstans för stålplåt. Maximal bearbetningsbar materialtjocklek 2 eller 3 mm.

Features

Art. nr.	AS 4055.080
Utförande	med 90° vinklat och 360° vridbart cylinderhuvud
Produktbeskrivning	Manuell hydraulstans i praktisk set med stansar för stålplåt. Maximal bearbetningsbar materialtjocklek 2 eller 3 mm.
Fördelar	Förlängd hållbarhet för verktyg tack vare inbyggd övertrycksventil
Leveransens omfattning	Manuell hydraulstans 5 distanser med 3-delad splitterfunktion Hydraulskruv Ø 19 mm Hydraulskruv Ø 9,5/19 mm HSS borrar Ø 10 mm Distanshylssats (3-delad) Plastfodral
Material som kan bearbetas	Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-stans	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
För gänga	M16 M20 M25 M32 M40

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,1 kg
Bruttovikt	4,16 kg
Tullvarukod	84678900
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
Produktbeskrivning	Hand hydraulic punch set 90° M16,20,25,32,40 mm