

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7151.300

Montagepanel, 482,6 mm (19")

State: 2026-06-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7151.300 - Montagepanel, 482,6 mm (19")

För snabb inbyggnad av mindre montageenheter inom 19"-planet som potentialsamlingsckenor, förgreningsdosor, elektriska småkomponenter etc.



Features

Art. nr.	DK 7151.300
Produktbeskrivning	För snabb inbyggnad av mindre montageenheter inom 19"-profilen, exempelvis potentialsamlingsckenor, förgreningsdosor, elektriska småkomponenter etc. Enkelt att skruva fast komponenterna i den integrerade 25 mm systemhålningen.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Width mounting surface	450 mm
Dimension	Bredd: 482,6 mm
Inbyggnadsmått	Installation depth for components: 430 mm
Höjdenheter	2 HE
Inbyggnadshöjd för komponenter	2 HE
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,619 kg
Bruttovikt	0,62 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat

Features

Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Montagepanel 482.6 mm (19"), 2 HE, Bred montageyta: 450 mm
