

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7257.100 Rangerpanel

State: 2026-04-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7257.100 - Rangerpanel med stålbyglar

För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.

Features

| | |
|--------------------------------|---|
| Art. nr. | DK 7257.100 |
| Produktbeskrivning | För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor. |
| Material | Panel: Stålblåt Bygel: Stål |
| Ytbehandling | Panel: lackerad Bygel: Förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |
| Observera: | Måtten avser yttermått. |
| Dimension | Bredd: 482,6 mm |
| Höjdheter | 2 HE |
| Bygelmått | Ring depth: 125 mm Ring height: 85 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 1,17 kg |
| Bruttovikt | 1,43 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 5,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 83024200 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Produktbeskrivning | DK Rangerpanel med stålbyglar, 2 HE, med kabelföringsöglor. |