

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.015 Luftstyrplåtar

State: 2026-04-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.015 - Luftstyrplåtar för VX IT 19"-profilskena standard

För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.



## Features

Art. nr.	DK 5302.015
Fördelar	För specifik ökning av en klimatiseringsanläggningens energieffektivitet Vertikal borstlist för kollisionsfri avskärmning vid installerade skensystem på det yttre montageplanet.
Användningsområden	För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.
Material	Stålplåt Blindpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri Borstlist: Plast, UL 94-HB
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	2 vertikala plåtar 2 horisontella plåtar 4 borstlistor 4 delar i PU-cellplats Inkl. fastsättningsmaterial 6 blindpaneler, 482,6 mm (19"), 1 HE

# Features

Montagekrav	<p>De vertikala plåtarna med borstlist kan monteras som avskärmning både på de främre och bakre 19"-profilskenorna.</p> <p>Montage av horisontella plåtar med borstlister är endast möjligt på de främre 19"-profilskenorna.</p> <p>De 482,6 mm (19")-montagehålen som är integrerade i tätningstorna kan förslutas med de medföljande blindpanelerna, för installation av ytterligare utbyggnadskomponenter eller för kabelhantering. Observera produktspecifik leverans.</p>
Passar för	Bredd: = 800 mm Höjd: = 2.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	8,7 kg
Bruttovikt	9,2 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	35,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivning	VX IT-luftbaffel, BxH: 800x2200 mm, till 19"-standard