

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.034

**Glidskena, 2 HE, fast montage,
tunglast**

State: 2026-05-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.034 - Glidskena, 2 HE, fast montage, tunglast för VX IT

För montage mellan ett främre och bakre fastsättningsplan för 19"-profilskenor av standardtyp och 19"-profilskenor dynamic i VX IT.



Features

Art. nr.	VX 5302.034
Produktbeskrivning	Systemhål på sidan för montage av tillbehör och ventileringskomponenter med utblåsning på sidan.
Fördelar	Enkel fasthakning i systemhålen i 19"-montageprofilen efter inställning av de nödvändiga 19"-planavstånden
Användningsområden	För fastsättning mellan det främre och bakre 19"-montageplanet Som stöd för tunga inbyggnader
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Belastning	2000 N, statiskt
Observera:	Effektiv placeringsyta per sida 35 mm
Inbyggnadsmöjligheter	för 19"-profilskena standard: Profilavstånd 720/745 mm för 19"-profilskena dynamic: Profilavstånd 700/725 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	2,36 kg
Bruttovikt	2,56 kg

Features

PCF per paket (Cradle-to-Gate)	9,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	VX IT glidskenor fast installation, nivåavstånd 720/745, 200 kg, 2 U